

鹵素燈線型加熱器 實驗室配套元件

LKHLH-60A/ f_{∞} /200v-2kw + HCV


高溫加熱很簡單!



◆ 特徵 ◆



- 1). 因為成為配套元件，在簡單鹵素燈線型加熱器能使用。
- 2). 能用非接觸簡單高溫面加熱。
- 3). 手動升降平台，它可以很容易地照射直徑變化規律。
- 4). 手動可變電源，它可以很容易地由電壓改變加熱調整。
- 5). 高溫加熱很簡單 內置冷卻風扇!

Heat-tech




【 木材的線加熱 】

它可以在大體積為手動可變電源的AC0v～AC200V被改變。
在電壓調整所述可變電源，可以調節加熱溫度。
從低溫到高溫是自由自在。



【 碳纖維片材的加熱 】

因為是平行光束型所以均一地可以加熱。





實驗室配套元件裝配例子

(※實驗室配套元件用零部件單體被交貨。)

- ① 空冷式鹵素燈線型加熱器 HLH-60A/f ∞ /200v-2kw
用2kw的輸出，加熱對象物。
- ② 立体安裝支架
- ③ 手動升降平台
- ④ 磚 擱置試片時很有用。
- ⑤ 高亮度光對應的防護眼鏡
- 目測能確認最大輸出時的高亮度照射點。
- ⑥ 手動電源控制器 HCV-AC200-240V/-AC200V-2KW
輸入電壓範圍為AC200V-AC240V。輸出可調範圍AC0v~200v。

【實驗配套元件 實際配線圖】





【注意事項】

- ①請鹵素燈線型加熱器應安裝在小於 $\pm 3^\circ$ 的平行度。
- ②垂直安裝, 請使用垂直規格燈(+V)的選項。
- ③高熱的鎢單纖維變得柔軟地脆弱。請不要給與振動。
- ④安裝孔將視鏡長度變化。
- ⑤如果房間空氣溫度變得高空氣冷卻效果減少。
請使用水冷式型的HLH-60W。

【特別訂貨對應】

耐熱玻璃(+GW)

石英玻璃(+QW)

製作指定電力的發熱體(W)

製作指定長的鏡子(L)

製作指定長的電源線(/P□m)


垂直規格燈(+V)

平行鏡金鍍金(+GP)

品種	標準品	特別訂貨品		
焦點距離f	f∞（平行光）			
鏡長L	280	280～2500		
電壓v	200v	200v	400v	600v
電力w	2kw	2kw～6kw	8kw	12kw
型號	HLH-60A/f∞/L280/200v-2kw/ACfan			
品名	空冷式平行光型 鹵素燈線型加熱器			

作成 2017/6/15 製圖 下田

Heat-tech Co.,Ltd.



電源電壓	AC220V
制御電圧	AC0～200V
制御電力	5KW
風扇電源	AC220V
高度(H)	250
寛度(W)	250
深度(D)	120
型號	HCVAC-220V/200V-5kw
品名	冷卻風扇用AC端子搭載 鹵素燈加熱器 手動電源控制器

日付

2017.4.4

Heat-tech

非接触高速加熱

Heat-tech

熱科技有限公司

<https://heater.heat-tech.biz/tc/>

日本國 650-0047 神戸市中央区港島南町1丁目6番地5號

IMDA 國際醫療開發中心

TEL 81-78945-7894 FAX 81-78945-7895

E-mail info@heat-tech.biz